

Рекомендации по замене ремней Darwin Plus на ремни PiBelt



Pi Belt	Наименование	Профиль	Стандарт	Darwin Plus
POWER	Классические клиновые ремни	Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32, E/40	DIN/ISO	Power-Wrap
SP POWER	Узкие клиновые ремни	SPZ, SPA, SPB, SPC	DIN/ISO	Power-Wrap Wedge
SP POWER	Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	3V/9N, 5V/15N, 8V/25N	RMA/MPTA	High capacitati narrow
X POWER	Классические ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	ZX/X10, AX/X13, BX/X17, CX/X22	DIN/ISO	Power-Edge
XP POWER	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPZ, XPA, XPB, XPC 3VX/9NX, 5VX/15NX	DIN/ISO RMA/MPTA	Cogged wedge
XP EVOLUTION	Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	XPA, XPB	DIN/ISO RMA/MPTA	-
VARI POWER	Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	Ширина до 70 mm Высота до 19 mm	DIN/ISO RMA/MPTA	Harvester Vari-Speed
MULTIPOWER	Многоручьевые классические клиновые ремни	A/HA, B/HB, C/HC, D/HD	DIN/ISO ASAE	Power Bank
SP MULTIPOWER	Многоручьевые узкие клиновые ремни	3V/9J, 5V/15J, 8V/25J SPZ, SPA, SPB, SPC	RMA/MPTA DIN/ISO	Power Bank
XP MULTIPOWER	Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	3VX/9JX, 5VX/15JX*	RMA/MPTA	-
POWER DOUBLE V	Двухсторонние клиновые ремни	AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD*	DIN/ISO ASAE	Hexagonal v-belt
POLYPOWER	Поликлиновые ремни	PH*, PJ, PK*, PL, PM*	DIN/ISO	Power Rib/Micro Rib
POWER SINC EPP EVOLUTION	Зубчатые ремни для передачи большой мощности	8M, 14M	Хлоруретан	-
POWER SINC HTD	Зубчатые ремни	3M, 5M, 8M, 14M		-
POWER SINC HTD DD	Двойные зубчатые ремни	D8M, D14M		-
POWER SINC	Зубчатые ремни	MXL, XL, L, H, XH, XXH		-
POWER SINC DD	Двойные зубчатые ремни	DL, DH	Полууретан	-
POWER SINC PU	Зубчатые ремни, двойные зубчатые ремни, бесконечные ремни	T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, MXL, XL, L		-
POWER SINC PU DD	Двойные зубчатые ремни	DT5, DT10		-
POWER SINC PU METR POWER SINC PU METR V	Конечные зубчатые ремни в рулонах или сварные	L, H, XH, 5M, 8M, 14M, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT 20		-

* Внимание: Данные уточнить в техническом отделе Pizzirani РОССИЯ!